


RO-110 変換コネクタ 取扱説明書

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。また本書は大切に保管してください。

使用方法


- 1** DC12V/24Vソケットに変換コネクタを接続します。



※イラストはAR-G100Aです。

RO-110 変換コネクタ

- 2** 変換コネクタに従来のDCケーブルを接続します。



仕様

入力電圧 : DC12V/24V
 サイズ : 9(W)× 22(D)× 21(H)mm
 重量 : 5g

アフターサービス

カスタマーサービス ☎ 0120-75-6867

(携帯電話・PHSよりおかけの方は、TEL.046-275-6867)

※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮した大豆油インクを使用しております。



全国自動車用品工業会会員 ————— <http://www.cellstar.co.jp>

CELLSTAR® セルスター工業株式会社

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

PP-D441MN 2013.2